

## 特点

- k 型热电偶
- 最大记录
- 读数保持功能
- 保护皮套、带倾斜支架

## RS PRO K 型数字温度计

RS 号: 123-3215



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

该数字手持式温度计适用于环境测试和测量。这些数字温度计具有易于读取的 LCD 显示屏和可选测量首选项。我们独特的手持式温度计系列为您提供校准类型和温度测量首选项选择。以实惠的价格满足您的需求。

## 一般规格

系列	RS Pro
型号	RS51
温度计类型	手持设备
探头类型	k
温度输入数	1
绝对最大温度测量: <b>+380°C</b>	+1300°C、+1999°F
温标	摄氏度 / 华氏度
显示类型	LCD
分辨率	0.1°C、0.2°F
最佳精确度	±0.1K
温度系数	0.1x(spec. 行政协调会) / °C 18 岁以下 °C, >28. °C
数据存储内存	否
最小 / 最大记录	是的
工作温度	0 °C 至 50 °C
存储温度	-20 °C 至 60 °C
工作湿度	小于 75% 相对湿度
应用	食品工业 / 工业 / 医疗

## 电气规格

电池类型	9V 碱性电池
电池寿命	250 小时

## 机械规格

尺寸	74mm x 39mm x 170mm
长度	74mm
宽度	39mm
高度	170mm
重量	430g

认证

合规性 / 认证

en 61340

