


特点

- 各种螺丝刀尺寸
- 各种螺丝刀类型
- 高质量铬钼钒钢
- 三年保修
- 手柄上的孔特别适用于悬挂

RS Pro torx 螺丝刀套件 9 件装

RS 号: 499-2408



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 9 件装螺丝刀套件包含常用的内梅花头螺丝刀尺寸。torx 是一种具有六角星形槽的螺钉头、设计用于确保施加更大的扭矩。因此、它们通常用于需要额外安全性的情况。

一般规格

螺丝刀类型	工程部门
件数	9
烙铁头类型	梅花
设置内容	torx : T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25; T30
应用	机械和工业生产、电子产品、开放控制台 - xbox/playstation、木材加工 / 木工、将木材紧固到金属上

机械规格

尖端尺寸	torx : T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30
桨叶材料	钢
刀片表面	锌喷处理、开漆

