

特点

- 自粘式
- 可调至各种电线和电缆宽度

RS Pro 电缆夹白色自粘式铝钩夹

RS 库存号: 475-142



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 白色塑化铝电缆挂钩是快速，易于使用的电缆管理解决方案，具有较大的自粘区域，易于连接。此电缆钩可牢固地缠绕各种直径的电线，束状电缆或单根电缆。

一般规格

材料	铝
颜色	白色
粘贴方法	自黏式
电缆夹 / 夹式	钩夹
粘性基座	丙烯酸
包装	100pcs.
抗紫外线	否
应用	它们被广泛用于家庭和工作场所，以及你可能会在机柜或其他外壳外的组件之间找到长电线的地方。

机械规格

尺寸	69.8mm x 25.4mm x 7.9mm
长度	69.8mm
宽度	25.4mm
深度	7.9mm
保持电源	80° /0.5kg/24hrs 25° /1kg X/24hrs
180° 剥离粘附力 (kg/25 mm)	25kg

操作环境规格

Ø 内部:

电缆夹



最高温度	-10°C
最低温度	+90°C

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



