

## 特点

- 柔性且耐弯曲
- **Durable** 具有高耐磨性
- 极佳的介电特性
- 可耐受大多数化学制品和腐蚀物
- 耐汽油，油和水
- 高流量特性

## RS Pro PVC 黑色保护套管，直径 4mm，长 30m

RS 库存号： 404-180



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 的一系列高质量 PVC 电缆套管或电缆管道设计用于在各种环境中保护和管理您的电缆和布线系统。PVC 是强化热塑性材料，Durable 具有极佳的耐磨性，耐化学性和防腐蚀性，使其特别适用于电缆保护。此套管还非常柔韧且抗扭结，这使其特别适用于对可弯曲性至关重要的狭窄空间。这种电缆套管的全面通用性及其经济性使其成为所有电线和电缆应用的理想解决方案。该电缆套管易于使用，只需按尺寸切割，并将电线或电缆穿过套管内部即可

## 一般规格

材料	pvc
颜色	黑色
编织	否
火灾行为	自熄灭
应用	实验室、化学加工、设备制造、医疗和制药、汽车和航海应用、建筑和建筑行业、食品和饮料行业

## 机械规格

套管直径	4mm
套管长度	30m
壁厚	0.5mm
最小电缆直径	4mm

属性	典型值
介电强度	20kV/mm
绝缘强度	10 <sup>10</sup> Ohm/cm
拉伸强度	15MPa
断裂伸长率	220%
硬度	BSS20-30

## 操作环境规格

工作温度范围:	- 20°C 至 70°C
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	70°C

## 认证

合规性 / 认证	rohs
符合标准	EU 2002/95/EC , 符合 RoHS 标准

