

## 特点

- 尼龙涂层钢具有出色的防刮擦性能
- 温度范围：0°C~60°C
- 适合作为工具固定夹等使用
- 夹子配有固定螺丝

## RS PRO 28.58mm 钢弹簧夹， 39.69mm x 9.53mm x 49.21mm ， 4BA

RS 库存号： 507-775



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

这款用途广泛的尼龙涂层弹簧夹，来自值得信赖的 RS PRO 品牌。具有实心钢结构，夹子通过螺丝孔轻松安装。一旦就位，它可以用来固定工具、管道或软管，只需将它们点击到位即可。尼龙涂层可确保夹子不会刮伤或损坏夹子中的任何物品。

一般规格

涂层颜色	黑色
材料	钢
涂层材料	尼龙
应用	夹持工具，定制电缆整理解决方案

机械规格

夹直径	28.58mm
总宽度	39.69mm
高度	9.53mm
深度	49.21mm
固定孔直径	4BA
厚度	0.711mm

