

特点

- 优质铬钼钒钢材料
- 舒适的 tpr 把手和聚丙烯注模轴和手柄
- 符合标准的工作规范
- 绝缘 1000V
- 热处理达到 hrc : 55-59

RS Pro 1 件装、一字；十字；米字螺丝刀 10 件装

RS 号： 253-015



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

我们的 RS PRO 10 件装绝缘螺丝刀套件采用耐用的铬钼和铬钒钢设计和制造。超大尺寸、可轻松把握的手柄非常柔软，由防滑热塑性橡胶 (TPR) 制成。我们的螺丝刀套件设计符合 VDE 标准，这意味着该套件可在电力工作时使用，是用户在电气环境中工作的理想选择。我们的 RS PRO 螺丝刀套件具有各种烙铁头类型、尺寸和长度，可为大多数商业或工业情况提供解决方案。

一般规格

螺丝刀类型	绝缘
件数	10
烙铁头类型	一字； Philips ； 米字
设置内容	米字： PZ1 x 100mm 、 PZ2 x 125mm
应用	家庭 diy 、 电气和工程

机械规格




尖端尺寸	一字： 2.5mm ； 3mm ； 4mm ； 5.5mm ； 6.5mm Philips ： PH0 ； PH2 PH1 米字： Pz0 ； PZ1
刀片长度	一字： 75mm ； 100mm ； 100mm ； 125mm ； 150mm Philips ： 60mm ； 100mm 80mm 米字： 60mm ； 80mm
桨叶材料	铬钒钢（ 8660 ）、用于 phillips 、 米字和一字刀头
手柄材料	pp/tpr
刀片表面	黑色磷酸盐
硬度	热处理到 hrc ： 54~58 度螺丝刀刀头

认证

合规性 / 认证

VDE



Kit Contents			
Pieces in set	Slotted (mm)	Phillips (MM)	Pozidriv (MM)
10	2.5 x 75 3 x 100 4 x 100 5.5 x 125 6.5 x 150	No.0 x 60 No.1 x 80 No.2 x 100	No.0 x 60 No.1 x 80
Type of bit			

Contents	
Slotted Width x Length (mm)	2.5 x 75; 3 x 100; 4 x 100; 5.5 x 125; 6.5 x 150
Phillips Size x Length (mm)	No.0 x 60; No.1 x 80; No.2 x 100
Pozidriver Size x Length (mm)	No.0 x 60; No.1 x 80