



导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω/Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm²)	直径 (mm)	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
24	0.220	0.60 0	7/0.20	0.20	0.25	1.00	1.20	88.30	3.95	6.0
*电流额定值基于 40°C的温升（自由空气中的单线）										

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 600 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体:镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417330	PTFE B 7/0.2 黑色 25m
8417342	PTFE B 7/0.2 红色 25m
8417346	PTFE B 7/0.2 黄色 25m
8417349	PTFE B 7/0.2 粉色 25m
8417352	PTFE B 7/0.2 红色 100m
8417355	PTFE B 7/0.2 黑色 100m
8417358	PTFE B 7/0.2 粉色 100m
8417361	PTFE B 7/0.2 白色 100m
8417364	PTFE B 7/0.2 黄色 100m
8417370	PTFE B 7/0.2 蓝色 100m
8417374	PTFE B 7/0.2 绿色 100m

8417377	PTFE B 7/0.2 橙色 100m
8417380	PTFE B 7/0.2 灰色 100m
8417383	PTFE B 7/0.2 棕色 100m
8417386	PTFE B 7/0.2 篮紫 100m