



PTFE 绝缘设备用线 TYPE A 7/0.15

产品规格书

RS PRO 货号:

从 8417166~8417207



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω /Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm ²)	直径 (mm)	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
26	0.124	0.45	7/0.15	0.10	0.15	0.65	0.80	159.0	1.96	4.0

*电流额定值基于 40°C 的温升 (自由空气中的单线)

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 300 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体: 镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417166	PTFE A 7/0.15 黑色 25m
8417172	PTFE A 7/0.15 白色 25m
8417175	PTFE A 7/0.15 粉色 25m
8417178	PTFE A 7/0.15 红色 25m
8417181	PTFE A 7/0.15 黑色 100m
8417184	PTFE A 7/0.15 粉色 100m
8417188	PTFE A 7/0.15 红色 100m
8417190	PTFE A 7/0.15 蓝色 100m
8417194	PTFE A 7/0.15 绿色 100m
8417197	PTFE A 7/0.15 白色 100m
8417201	PTFE A 7/0.15 篮紫 100m
8417204	PTFE A 7/0.15 黄色 100m

8417207

PTFE A 7/0.15 棕色 100m