

## 特点

- 钳子由铬钒钢制造
- 强劲且坚固的复合滑动接合钳
- 自锁定钳，带防滑作用
- 窄型钳口形状
- 防滑把手和硬化钳口

## RS Pro 水泵钳

RS 号: 668-5900



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro likean fers 是专业人士和业余爱好者的必备工具箱。防滑设计可在各种管道和紧固件上提供牢固且可调的抓持力。把手甚至具有八个调整位置、具有 28mm 钳口开口容量、可提供最大通用性。

## 一般规格

钳型	水泵钳
材料	钳用铬钒钢 pvc 单浸渍手柄
表面	磷酸盐黑色表面、钳子为红色、完全抛光 把手
套件内容	1 件装：10 in ( 250mm ) 高省力型水泵钳、带红色 ( pvc ) 浸渍把手
应用	机械师、管道工、维护工程师

## 机械规格

总长度	250.0mm
硬度	热处理到 hrc 58~60 ( 切削刃 ) 热处理到 hrc 44~48 ( 手柄 ) 热处理到 hrc 30~48 ( 接头 )

