

## 特点

- 由 A4 316 型不锈钢制成、这意味着性能极佳 耐磨损和撕裂、可安全用于 食品生产应用
- 六角螺栓为全螺纹、可与一起使用 螺母或 螺纹孔中
- 六角头便于用各种工具夹持 角度、也可以用手抓取
- 专为满足环境和拉伸规格而制造
- 良好的耐腐蚀性
- 可回收

## 普通不锈钢六角螺栓、 M8 x 40mm

RS 号: 190-305



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

这些不锈钢六角螺栓来自我们 RS Pro 品牌、是拧紧应用的多用途解决方案。可使用扳手或扭矩扳手通过合适的套筒刀头进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作

## 一般规格

螺纹尺寸	M8
材料	不锈钢
等级	316
表面	普通
应用	建筑；汽车；工程行业；码头；桥梁；公路结构；机器维修；户外家具； diy 项目
螺纹方向	对
驱动器类型	六路
头部形状	六路

## 机械规格

长度	40mm
不锈钢类型	A4 316
钢类型	低碳钢
肩部长度	1mm
螺距	1.75mm
头高	5.3mm
各角间的宽度	14.38mm
平面宽度	13mm
最小螺纹长度	16mm
驱动器大小	8mm
一般公差	+/- 0.13mm
螺栓直径	8mm
固定长度	60mm

## 认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	din 933





RS Part No.	Thread Size	Length
190175	M6	20mm
190181	M6	25mm
190197	M6	30mm
190232	M6	50mm
190260	M8	20mm
190276	M8	25mm
190282	M8	30mm
190305	M8	40mm
190327	M8	50mm
190333	M8	60mm
190361	M10	30mm
190383	M10	40mm
190412	M10	60mm
520138	M6	20mm
520144	M6	25mm
520150	M6	30mm
520201	M8	20mm