

特点

- 黑色 RJ11 (6 路)
- 2 端口插座到插座
- UTP 非屏蔽耦合器
- 采用 **Durable** 设计的材料
- 磷青铜触点，镀金镍
- 尺寸：20.55 x 14.48 x 26.98 mm

RS RJ11 Pro 耦合器、2 端口、非屏蔽

RS 号：186-3133



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro RJ11 模块化耦合器可使 RJ11 连接器插头和电缆组件直接通过接插板或空白面板进行修补。此非屏蔽模块化直插式耦合器采用耐用设计，可轻松按压安装到预切割面板。这是需要自定义网络架构解决方案的用户的理想选择。

一般规格

类型	耦合器
接口类型	RJ11
端口数	2
屏蔽类型	无屏蔽
接线配置	直通
颜色	黑色
触点镀层	镍镀金
外壳材料	工程热塑性易燃性等级 ul 94V
触点材料	0.35 mm 厚度磷青铜
应用	RJ11 连接器通常与固定电话和老式调制解调器连接一起使用。因此、此模块化连接器可用于组织通信网络架构、或仅用作电缆扩展解决方案。

机械规格

长度	20.55mm
宽度	14.48mm
深度	26.96mm

认证

合规性 / 认证	ul 94V -0/ 2011/65/eu and 2015/863,
----------	-------------------------------------

