


特点

- 扁平且灵活
- 提供整洁的布线解决方案
- 提供从 10 路到 64 路的多种方式
- 颜色编码—一个边缘有红色条纹，以避免反向连接

RS Pro 非屏蔽扁平带状电缆、 63.63 mm 宽、 30m

RS 库存号： 360-100



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 系列扁平带状电缆，适合与所有常见的 IDC 连接器一起使用。适用于所有常用的 IDC 连接器。由灰色 PVC 薄膜层之间层压的平行绞合镀锡铜线导体组成，形成扁平带状电缆，适用于 Speedbloc® 绝缘位移连接器。一条边有一个红色标记，用于指示第一根导线。导线之间可撕开分为多种方式。颜色编码便于电路跟踪和布线、同时层压板可确保精确对准和导线间距、这在与连接器组装过程中至关重要。

带状电缆选项包括：

[289-9846](#) - 10 路， 12.7mm x 5m
[289-9852](#) - 14 路， 17.8mm x 5m
[289-9874](#) - 16 路， 20.3mm x 5m
[289-9896](#) - 20 路， 25.4mm x 5m
[289-9919](#) - 25 路， 31.8mm x 5m
[289-9925](#) - 26 路， 33mm x 5m
[289-9931](#) - 34 路， 43.2mm x 5m
[289-9969](#) - 37 路， 47mm x 5m
[289-9975](#) - 40 路， 50.8 mm x 5 m
[289-9981](#) - 50 路， 63.5mm x 5m
[289-9997](#) - 64 路， 81.3mm x 5m
[360-093](#) - 10 路， 12.7mm x 30m
[360-100](#) - 14 路， 17.8 mm x 30m
[360-223](#) - 15 路， 19.1mm x 30m
[360-116](#) - 16 路， 20.3mm x 30m
[360-122](#) - 20 路， 25.4mm x 30m
[360-138](#) - 24 路， 30.5mm x 30m
[360-144](#) - 25 路， 31.8mm x 30m
[360-150](#) - 26 路， 3mm x 30m
[360-166](#) - 34 路， 43.2mm x 30m
[360-172](#) - 36 路， 45.7mm x 30m
[360-188](#) - 37 路， 47mm x 30m
[360-194](#) - 40 路， 50.8mm x 30m
[360-201](#) - 50 路， 63.5mm x 30m
[360-217](#) - 64 路， 81.3mm x 30m

一般规格

电缆形状	功能区
路数	14
hi-flex	否
屏蔽 / 未屏蔽	非屏蔽
护套	否
护套颜色	灰色
应用	计算机中的内部外围设备、如硬盘驱动器

电气规格

额定电压	300V
特性阻抗	105Ohm
电容	49.2pF/m
高密度	否

机械规格

节距	1.27mm
拨禾轮长度	30m
美国线规	28
宽度	17.8mm
导线绞合类型	绞合
绞线数	7
绞线尺寸	0.13mm
芯线束	7/0.13mm

操作环境规格

工作温度范围:	-20°C 至 105°C
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	105°C



认证

合规性 / 认证	csa 、 ul 、 rohs 合规性证书
----------	-----------------------

