

## 特点

- 硬硫化红色绝缘纤维垫圈
- 可延展、提供良好的密封性能
- 特别适用于管道、电气绝缘、汽车使用、玻璃装配、照明、航海使用
- 耐海水腐蚀、石油衍生物、油、有机溶剂、日光和磨损

## 5 . 5 . 5 普通硫化光纤丝锥垫圈，厚度 0.5 毫米

RS 号： 289-073



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 硬硫化红色绝缘纤维垫圈、特别适用于 iso 公制和英制 ba 紧固件。水龙头垫圈是一个薄盘、中间有一个孔、设计用于平整表面、以便紧固件可以牢固地固定到表面。它们可由各种材料制成、如橡胶、尼龙、陶瓷、这些 RS Pro 由硫化纤维制成

垫圈选项包括以下尺寸：

[289-073](#) - 5 . 5

[526-350](#) - M3

[526-366](#) - M4

[526-372](#) - M5

[526-388](#) - M6

[530-258](#) - M8

[530-264](#) - M10

[530-270](#) - M12

## 一般规格

用于螺钉 / 螺栓尺寸	M2.5
材料	硫化
表面	普通
应用	电气绝缘；汽车使用；玻璃；照明；航海使用；管道
颜色	自然


## 机械规格

外径	6.0mm
内径	2.7mm
厚度	0.5mm
重量	0.01kg

## 认证

合规性 / 认证

ce / ur / cur



d1	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d2	6	7	9	10	12.5	17	21	24
s	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	1.5	1.5	1.5