

## 特点

- 简易安装
- 六角主体可使用扳手拧紧
- 黄铜结构可提供更好的耐腐蚀性和镀镍
- 提供不同长度
- 此系列提供插入式 / 包容式和包容式 / 包容式配件。
- 这些黄铜支座可在维护时保持导电性 电路

## RS Pro 六角支架、内螺纹 / 内螺纹、10mm、M4xM4

RS 号： 222-480



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 提供了一系列高质量和坚固的六角支座。这些可适应的支座由镀镍黄铜制成，是安全安装 PCB 的极佳解决方案。这些支座通过改善组件的气流，是降低设备温度的理想选择。

## 一般规格


性别类型	女性 / 女性
材料	黄铜
主体形状	六路
表面	镀镍
镀层	镍
应用	办公机械、电信设备、消费电子产品、 Visual 设备

## 机械规格

主体长度	10mm
螺纹尺寸	M4 x M4
螺纹尺寸 a	M4
螺纹规格 b	M4
六角尺寸、平头	7mm
孔深	10mm
内部螺纹尺寸	10mm

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



No	RS. Article No.	Material	Finish	H	D	Hole(A/B)		L
1	222468	Brass	Nickel Plated	7	M4	5		5
2	222474					6		6
3	222480					10		10
4	222496					20		20
5	222503					10	10	25