

## 特点

- 背面有螺纹孔
- 2 和 24 v 直流型号具有 2 极 连接器
- 12 和 24 v 直流型号具有 IP20 等级
- 240 v 交流型号具有 din 43650 连接器
- 240 v 交流型号的额定电压为 IP54

## RS Pro 门磁铁、1000N 吸持力、24Vdc

RS 号: 739-3267



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

我们的优质 RS PRO 系列提供的这款功能强大的小型磁性锁设计用于机器机械或用作门磁铁。这些电永久磁铁可以通过快速操作远程锁定或解锁，它们通电时吸持，断电时释放。与 RS 枢板（单独出售）一起使用时具有最佳性能：请参见库存号 739-3211 等

可用选项包括：

[739-3239](#) - 65 mm 直径 240V 电夹磁铁

[739-3233](#) - 65 mm 直径 24V 电夹磁铁

[739-3242](#) - 65 mm 直径 12V 电夹磁铁

[739-3245](#) - 50 mm 直径 240V 电夹磁铁

[739-3267](#) - 50 mm 直径 24V 电夹磁铁

[739-3261](#) - 50 mm 直径 12V 电夹磁铁

[739-3270](#) - 40 mm 直径 24V 电夹磁铁

[739-3273](#) - 40 mm 直径 12V 电夹磁铁

[739-3249](#) - 30 mm 直径 24V 电夹磁铁

[739-3258](#) - 30 mm 直径 12V 电夹磁铁

[739-3277](#) - 25 mm 直径 24V 电夹磁铁

[739-3286](#) - 25 mm 直径 12V 电夹磁铁

## 一般规格

交流或直流操作	dc
故障模式	否
表面	亮镀镍、带机制面
应用	机器机构、门 / 护罩锁定和远程保持 / 释放要求
安装	背面有螺纹孔

## 电气规格

电源电压	24Vdc
额定电流	240mA
功耗	5.7W

## 机械规格

保持力	1000N
深度	35mm
直径	50mm

## 保护类别

ip 等级	ip 20.
-------	--------

## 认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



