



产品数据表
编号 : 195-9129
温湿度仪表

中文

中文



1. 产品简介

这是一款台式或挂式的温湿度仪表，采用高精度、高质量的数字传感器（14 位分辨率的温度，12 位分辨率的湿度），具有低电量指示功能， $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 单位切换，具有超低功耗，2 节 1.5V AA 电池可以持续工作 6 到 7 个月。

1. 特点

- 具有清晰和便于读数的液晶屏幕
- 温度读数单位 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 两者切换
- 电池电压低于 2.4V 时会有低电量电池图标显示
- 在低电量工作时，液晶也能清晰显示
- 整机工作电流小，一对新的 1.5V 碱性 AA 电池可持续工作 6~7 个月
- 舒适度指示功能，不同的温度或湿度环境下，液晶会在彩色舒适刻度中相应的指示。
- 该测量仪表简洁，便于操作

2. 技术参数

量程

温度量程：-10~60 $^{\circ}\text{C}$ (14~140 $^{\circ}\text{F}$)

湿度量程：0~99%

分辨率

温度分辨率：0.1 $^{\circ}\text{C}/0.1^{\circ}\text{F}$)

湿度分辨率：0.1%RH

精度

温度精确度： $\pm 1^{\circ}\text{C}/1.8^{\circ}\text{F}$

湿度精确度： $\pm 4\%$ RH