

特点

- 不锈钢 – 出色的耐腐蚀性
- 适用于较高的压力和温度应用
- 耐火压铸
- 防熔断杆 – 保护操作员
- 防静电设备（选件）

RS PRO 阀门 3/4 in. 路面上的 12 路

RS 号: 499-2802



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

此处推出 RS PRO 型设计手动球阀用于操作控制水流和压力的截止阀。

提供各种尺寸：

499-2789 - 1/4 in.

499-2795 - 1/2 in.

499-2802 - 3/4 英寸 in.

499-2818 - 1 英寸 in.

499-2824 - 1-1/4 in.

499-2830 - 1-1/2 in.

499-2846 - 2 英寸 in.

一般规格

螺纹连接	3/4 in.
附件类型	螺纹
主体材料	符合美国标准的 A351 - CF8M
螺纹尺寸	3/4in
可与一起安全使用	气体、油、水
滚珠材料	符合美国标准的 A351 - CF8M
螺纹标准	BSPP
手柄材料	不锈钢
类型	2 路
应用	加热系统；水处理；液体流量控制

机械规格

连接大小	19.6mm
扭矩	1.8Nm
重量	0.3kg

操作环境规格

工作温度	-20°C 至 200°C
最大工作压力	68 bar


认证

合规性 / 认证

ISO-5211







ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	ASTM A351-CF8M
2	RETAINER	ASTM A351-CF8M
3	BODY SEAL	PTFE
4	BALL	ASTM A351-CF8M
5	BALL SEAT	PTFE / RTFE
6	STEM	ASTM A276-316
7	FLAT WASHER	AISI 304
8	SPRING WASHER	AISI 304
9	STEM NUT	AISI 304
10	THRUST WASHER	PTFE
11	PACKING	PTFE
12	HANDLE	STAINLESS STEEL
13	LATCH LOCK	STAINLESS STEEL
		STAINLESS STEEL
14	HANDLE SLEEVE	PVC

DN	d	L	L1	H	H1	W	S	Torque (N-m)	Weight (kg)
20	12.5	59	29	44.1	28.8	94.7	5	1.8	0.3