

特点

- 易于剥离的内衬可防止在安装过程中拉伸
- 非常适合所有通用密封需求
- 食品级认证
- 高强度粘合剂衬背可确保长密封寿命
- 胶带系统用途广泛、方便快捷且易于使用

RS Pro 胶带、 20mm x 5m 、 6.4mm 厚

RS 号: 733-6797



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款 RS Pro gray 硅单面泡沫胶带具有非常高的粘结强度、由于采用通用粘合剂、可产生非常高的粘合强度和高负载能力。它具有强大的初始粘附力和极佳的保持力 到各种材料

一般规格

衬背材料	硅泡沫
颜色	灰色
单面/双面	单面
粘合剂材料	丙烯酸
应用	消音、绝缘、衬垫、缓冲 / 衬垫和密封

电气规格

介电常数	1.42
介电强度	91V/mm
干弧电阻	92seconds
体积电阻率	10^{14} ohm-cm
导热性	ft ² (0.09) 英寸 / 小时 / °F μ a / 55° μ a (μ a)

机械规格

宽度	20mm
厚度	6.4mm
长度	5m
泡沫密度	352kg/m ³
拉伸强度	45psi
压缩套件 (25%/2322h°c)	<5%
伸长率	89%
吸水性	1.40%
抗紫外线	无降级
耐腐蚀性	通过
臭氧效应等级	0
阻燃 (>3mm)	列出的 v-0 和 hhf -1

操作环境规格

最低工作温度	-55°C
最高工作温度	200°C

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

