

## 特点

- 镀锡铜管
- 高级乙烯基或尼龙绝缘材料（尼龙绝缘、仅用于微型黄色接线端子）
- Durable and reliable termination
- 极具成本效益
- 使用棘齿工具易于压接
- 颜色编码、易于识别电线尺寸

## RS Pro → 接头连接器、透明、绝缘、镀锡 $1\text{ mm}^2$ $2.6\text{ m}^2$

RS 号: 205-0710



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 接头压接连接器是一 Terminal y 此 RS Pro 端连接器采用高质量材料、采用镀锡铜套管和 Durable transparent 尼龙套管进行专业设计。尼龙套管采用锥形接入设计、易于插入电线、避免任何反转线束。

## 一般规格

拼接类型	闭端
有罩 / 无罩	有罩
触点材料	铜
触点镀层	锡
路数	2
颜色	无色
绝缘	绝缘
绝缘材料	尼龙
应用	工业控制系统、汽车和运输部门、机器制造、电气和电子设备、商业和家用电器

## 机械规格

最小电线尺寸 ( mm <sup>2</sup> )	1.5mm <sup>2</sup>
最大电线尺寸 ( mm <sup>2</sup> )	2.5mm <sup>2</sup>
总长度	21mm
直径	7.4mm
最小电线尺寸 ( awg )	16AWG
最大电线尺寸 ( awg )	14AWG
电线尺寸	1 → 2.6 mm <sup>2</sup>

## 认证


合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007





**CLOSED END CONNECTOR**

INSIDE SLEEVE : COPPER TUBER  
INSULATOR : NYLON 66



DIMENSION(mm)					WIRE RANGE	
D	L1	L2	W	H	AWG	mm <sup>2</sup>
7.40	21.00	12.00	5.40	6.80	16~14	1.5~2.5