

特点

- 铬钒，提供极佳的强度
- 柔软舒适的棘齿手柄
- 安装箱可减少零件丢失
- 刀头尺寸直接标记在刀座上
- 坚固的闩锁，用于牢固闭合

RS PRO 66 件装套筒套件， 1/2 in ， 1/4 in 方形驱动

RS 库存号： 817-9249



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 提供此专业，全面的混合驱动套筒和刀头套件，以坚固的箱供货。此 1/4 in. 和 1/2 in. 方形驱动套筒套件随附 66 件装套筒和刀头，包括一字，六角，Phillips，Pozi 和 Torx 刀头。此套件包含常用尺寸的套筒，适配器，刀头，棘齿手柄和其他一些附件，全部带有其易于运输的箱。刀头座和套筒由铬钒钢制成，具有镀铬表面。该套件可用于大多数任务，尤其是建筑或维修各种物体，包括汽车维修，是专业人士或热衷者的完美套件。

一般规格

设置类型	套筒套件
驱动器类型	方形
件数	66
设置内容	1/2in 方形驱动棘齿手柄，万向接头，滑动 T 形杆头，延长杆：75mm 和 250mm，标准六角公制套筒：10mm，11mm，12mm，13mm，14mm；15mm；17mm；19mm；22mm；24mm；27mm；30mm；32mm，火花塞套筒：16mm；21mm 1/4 in 驱动尺寸 - 棘齿手柄，扳手手柄，万向接头，滑动 T 型杆，延长杆：50 mm，公制耦合器套筒：4mm；4.5mm；5mm；5.5mm；6mm；7mm；8mm；9mm；10mm；11mm；12mm；13mm，六角刀头：2mm；3mm；4mm；5mm；6mm，一字刀头：2.5mm；3mm；4mm；5mm；7mm，Phillips 刀头：PH1；PH2；PH3，Pozidriv 刀头：PZ1；PZ2；PZ3，Torx 刀头：T10；T15；T20；T25；T27；T30， 附加工具：六角扳手：1.27mm；1.5mm；2mm；2.5mm
表面	镀铬
材料	铬钒钢

机械规格

驱动器大小

1/2 in, 1/4 in