

特点

- 12 件装球头 I 形扳手套件、具有各种扳手尺寸。
- 扳手整体硬化
- 更长的扳手、可提供额外杠杆力和扩展触及范围
- 高断开容量： 48-52

RS Pro 六角扳手套件、I 形、0.5 in 球形端

RS 号： 151-1519



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro proh 六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。随附便携式塑料支架、扳手便携、整齐有序、可随时用于任何任务。I 形扳手是 ARM、因此特别适用于深套件螺栓。它们还具有球形端、这使其更易于将摺边滑入接收插座。

一般规格

英制或公制	英制
件数	12.
形状	L
六角扳手类型	球形端
材料	铬钒钢
表面	化学制品黑色表面
高度安全	否
设置内容	12pc. 公制球形端 I 形六角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
硬度	热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52

尺寸

六角扳手尺寸		长度	最短长度
公制	英制		
1.27mm	0.05in	74mm	14mm
1.58mm	1/16in	76mm	14mm
1.98mm	5/64in	81mm	15mm
2.38mm	3/32in	86mm	17mm
2.77mm	7/64in	90mm	18mm
3.175mm	1/8in	95mm	19mm
3.57mm	9/64in	100mm	20mm
3.96mm	5/32in	105mm	21mm
4.76mm	3/16in	114mm	24mm
5.55mm	7/32in	124mm	26mm
6.35mm	1/4in	133mm	29mm
7.93mm	5/16in	152mm	32mm

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---



