

特点

- 同轴通信电缆，是通信的最佳选择。
- 符合 mil-c — 17 的要求
- 黑色聚氯乙烯（pvc）外层护套
- 绞合 7/0.16mm
- 比 RG58 更灵活
- 阻抗为 50 欧姆

RS Pro 接线端接到末端接 RG174A 的 ax4/u 同轴电缆、 50 Ω 2.79mm 外径 20m

RS 号： 222-8610



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RG174A/U 同轴电缆可传统用于互连电信、工业设备和数据。此互连对促进无线电频率信号传输非常有用。

一般规格

同轴类型	RG174A/U
连接器类型	B
连接器 a	无终端接头
接头 b	无终端接头
端接/末端接	无终端接头
护套颜色	黑色
应用	wi-fi 引线、电源管理、通信和网络

电气规格

电容	106pF/m
特性阻抗	50 Ω
速度传播 (%)	65.9%

衰减 (@ 20. °c)

频率 (hz)	衰减 (db/100m)
200MHz	42
400MHz	60
3GHz	220

机械规格

长度	20m
外径	2.79mm
导线绞合类型	绞合
绞线数	7
绞线尺寸	0.16mm
芯线束	7/0.16mm
电缆形状	同轴

项目	材料	直径	厚度
内部导体	裸铜包钢	7mm	0.16mm
绝缘	pe		
护套	pvc		

操作环境规格

工作温度范围:	-40°C 至 85°C
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C

认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	MIL-C-17 (388-502)



