

特点

- 6 类电缆，端接高级模块化插头
- 套管应力消除装置提供电缆支撑和闩锁保护
- 经过单独测试
- 以太网电缆长度不同、最长 10 米
- 多种不同颜色
- 低烟无卤护套数据电缆
- 高性能数据传输以太网电缆

RS PRO 黑色 6 类电缆 F/UTP LSZH 公 RJ45/公 RJ45 ， 2m

RS 库存号： 556-348



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些 RS PRO 接插导线也称为以太网接插电缆，使用 6 类电缆制造，通常称为 CAT 6 电缆或 6 类电缆。它们是通常用于办公室环境的电缆，用于将计算机连接到网络集线器，路由器或以太网交换机。

一般规格

导线绞合类型	绞合
端接/末端接	端接
连接器类型	插入式 RJ45 交流 / 插入式 RJ45 交流
接头 b	插头
连接器 a	插头
屏蔽类型	无屏蔽双绞线 (utp)
外层护套材料	信息
护套颜色	黑色
导线材料	裸铜
绝缘体材料	聚烯烃
应用	将计算机连接到网络集线器、路由器或以太网交换机

机械规格

长度	2m
美国线规	26 AWG

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	ec 1907/2006 、 iec 61935-2 、 iso/iec 11801 2nd 版、符合 rohs 标准

