

## 特点

- 3 位代码
- 阳极氧化铝主体

# RS Pro 全天候铝组合挂锁 30mm

RS 库存号: 781-6041



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 提供一系列刚性和高强度全天候铝组合挂锁。此挂锁按照工业标准制造，无需钥匙，经过完美设计，适用于所有类型的室外和天气环境，使其成为极佳的解决方案。

### 一般规格

锁定类型	密码挂锁)
材料	铝
室内 / 室外	室内、室外
防风雨	是的
颜色	红色
每包数量	1
主体形状	方形
组合类型	3 位数
应用	储物柜、行李箱、工棚、工具箱、 Gates 、储物柜

### 机械规格


锁梁长度	26mm
主体宽度	30mm
锁梁直径	5mm
主体厚度	13mm

### 认证

合规性 / 认证	CE
----------	----



**Dimensions:**



Item	Lock Body Dimension(mm)		
	A	B	C
7816041	31	36	13

Shackle Dimension(mm)		
D	E	F
5	14	26