

特点

- 快速安装
- 坚固的粘性基座
- 螺纹电缆可垂直或水平连接
- 螺钉孔、用于提供额外支撑
- 简单的电缆安装

RS Pro 天然材料电缆扎带固定座 26.3 mm x 26.3 mm 、最大 5.6 mm 电缆扎带宽度

RS 号: 865-9704



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。

一般规格

系列	hc
颜色	自然
材料	尼龙 66
数量	100
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	粘合剂
应用	电缆管理和整理

机械规格

长度	26.3mm
宽度	26.3mm
固定孔直径	5mm
接受电缆扎带宽度	5.6mm
高度	6mm

认证

符合标准	ul 94 v-2
------	-----------

