



PTFE 绝缘设备用线 TYPE A 7/0.12

产品规格书

RS PRO 货号:

从 8417131~8417169



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω /Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm ²)	直径 (mm)	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
28	0.079	0.36 0	7/ 0.12	0.10	0.15	0.56	0.71	244.0	1.40	3.0

*电流额定值基于 40°C 的温升 (自由空气中的单线)

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 300 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体: 镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417131	PTFE A 7/0.12 黑色 100m
8417134	PTFE A 7/0.12 粉色 100m
8417138	PTFE A 7/.012 红色 100m
8417140	PTFE A 7/0.12 黄色 100m
8417144	PTFE A 7/0.12 蓝色 100m
8417147	PTFE A 7/0.12 白色 100m
8417150	PTFE A 7/0.12 棕色 100m
8417153	PTFE A 7/0.12 橙色 100m
8417156	PTFE A 7/0.12 绿色 100m
8417162	PTFE A 7/0.12 灰色 100m
8417169	PTFE A 7/0.12 篮紫 100m