

特点

- 刀头由高级铬钒钢制成
- 旋转盖使操作人员可轻松驱动和精密调整
- 手柄的三叶形
- 手柄中的孔眼可提供额外的存储选项
Storage Options

RS Pro phillips 一字螺丝刀套件、7 件装

RS 号: 243-513



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 系列螺丝刀套件包含常用尺寸的十字和平头螺丝刀。十字头或十字头和一字头可能是最常见的螺钉类型、可用于从电器到木工结构的任何应用。

一般规格

螺丝刀类型	精密
件数	9
烙铁头类型	一字； Philips
设置内容	一字： 1.50mm x 0.23mm x 60mm 、 2.5mm x 0.4mm x 60mm 、 3.0mm x 0.5mm x 60mm 、 3.0mm x 0.5mm x 100 mm 十字： 00 号 x 60mm 、 0 号 x 60mm 1 号 x 80mm
应用	机械和工业生产、电子产品、开放控制台 - xbox/playstation 、 木工 / 木工、紧固木材和金属

机械规格

尖端尺寸	一字： 1.5mm ； 2.5mm ； 3mm Philips ： PH00 ； PH1 PH0
刀片长度	一字： 50mm ； 50mm ； 50mm ； 100mm Philips ： 60mm ； 80mm 60mm
桨叶材料	硅铬钼钒钢 (svcM55)
手柄材料	聚丙烯 /tpr 双注塑
刀片表面	镀铬表面、带磷酸盐黑色尖端
硬度	热处理达到 hrc ： 55~59 度



Selection Guide			
Pieces	Style	Size	Stock No
7	Slotted (4) Phillips (3)	1.5x50, 2.5x50, 3x5, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-513
7	Slotted (4) Phillips (3)	2.5x50, 2.5x50, 3x50, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-585
5	Torx	T6X60, T7x60, T8x60, T9x60, T10x100	243-692
7	Hex	0.6x60, 0.7x60, 1.3x60, 1.5x60, 2.0x60, 2.5x100, 3.0x100	243-686
5	Nut Spinner	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664

Parts	Model		Stock no.
7 to	Hex.	0.6 x 60, 0.7 x 60, 1.3 x 60, 1.5 x 60, 2.0 x 60, 2.5 x 100, 3.0 x 100	243-686
5	Nut driver	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 to 692
7 to	Slotted/Phillips	Slotted: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00 x 60, Ph0 x 60, Ph1 x 80	243-513