

## 特点

- 终端启动器 SMA 插孔
- 微型射频同轴插座
- 镀金主体和触点
- 铁氟龙绝缘体
  
- 50 欧姆阻抗

## RS 50Ω Pro m 型直向边缘安装 sma 连接器、插孔

RS 号: 526-5785



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

SMA 连接器来自值得信赖的 RS PRO 品牌，是射频连接的坚固可靠的解决方案，频率范围为 DC-18 GHz。它是边缘安装，所谓边缘安装，是因为它被设计为有效地安装在印刷电路板的边缘。

- 库存号 [526-5757](#) 是 9.52 x 9.52mm 方形、可接受的 PCB 厚度 1.7mm
- 库存号 [526-5763](#) 是 9.52 x 9.52mm 方形、可接受的 PCB 厚度 1.2mm
- 库存号 [526-5785](#) 是 6.35 x 6.35mm 方形、可接受的 PCB 厚度 1.57mm
- 库存号 [526-5791](#) 是 6.35 x 6.35mm 方形且接受印刷电路板 厚度 1.2mm

## 一般规格

同轴连接器类型	sma 连接器
性别	母
安装类型	边缘安装
终止方法	焊接
身体方向	直向
尺寸	超微型
隔板	否
主体镀层	金
触点材料	铍铜合金
触点镀层	金
类型	SMA
应用	天线连接、电缆调制解调器、电信、医疗设备、satcom 、 cctv

## 电气规格

阻抗	50ohm
极性	正常
工作频率	0 至 18GHz

## 机械规格

尺寸	6.35mm x 6.35mm
----	-----------------

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	符合 RoHS 标准

