

特点

- 不锈钢材料或钢选件
- M4 固定，用于锁扣和
门锁
- 工作张力
- 锁扣到门锁的距离为
44mm
- 手动操作且易于使用
- 用过中心紧固件拉门
锁

不锈钢、

RS 库存号： 197-4126



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 基本紧凑型扳钮门锁，长 50 mm，宽 22.4 mm，深度 12 mm。可用选项：665-9948-不锈钢 304 搭扣锁 665-9945-钢、镀锌搭扣锁搭扣锁是一种机械紧固件，也称为中心紧固件、拉紧门锁和快速释放紧固件，在锁定时提供安全且易于紧固。独特的凸轮作用设计使搭扣锁坚固可靠，快速释放功能意味着可以快速打开。RS PRO 拥有多种搭扣锁和门门锁，以适合大型或小型应用，包括高强度门锁、可锁定、可调节和不可调节的选项。

[197-4110](#) - 扳钮门锁钢和锁扣板

[197-4126](#) 年 - 扳钮门锁不锈钢和锁扣板

一般规格

材料	不锈钢
表面	自然
工作张力	25.0kgf
应用	箱和容器，外壳，工业机械，食品容器和航海设备，轻型应用。

机械规格

尺寸	50mm x 22.4mm x 12mm
深度	12mm
长度	50mm
宽度	22.4mm

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------



