

## 特点

- 黑色聚酯涂层不锈钢
- 易松脱且可重复使用
- 出色的耐腐蚀性、耐辐射性和耐磨损性
- 阻燃
- 高度耐用，具有出色的耐化学性

# RS PRO 金属 316 不锈钢易松脱电缆扎带，450 mm x 10 mm

RS 库存号： 547-4406



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 不锈钢级 316 涂层易松脱电缆扎带，设计用于工业和海洋环境。当尼龙 66 电缆扎带不适用时，这些电缆扎带会是理想的选择，例如在恶劣环境或较热的地方。所使用的不锈钢具有高化学品和盐损害耐受性，使其适合用于恶劣的环境。

## 一般规格

类型	可释放
颜色	金属
材料	316 不锈钢
应用	将电线捆绑在一起，应用于以下行业，如：石油和天然气，航海，化学
耐受	耐化学性
最低工作温度	-80°C
最高工作温度	150°C
火灾行为	阻燃
数量	100

## 机械规格

长度	450mm
宽度	10mm
拉伸强度	850N

## 认证

符合标准	ABS , DNV , Lloyd's Register , UL
------	-----------------------------------



### Datasheet

#### Non-Releaseable Stainless Steel Cable Tie

RS Part No.	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
1595329	360	4.6	100
1595313	200	7.9	50
1595357	150	4.6	50
1595335	360	7.9	100
5474305	520	4.6	150
5474311	520	7.9	150
7436162	680	4.6	200
7436166	380	7.9	200
7436172	1000	4.6	300
7436178	840	7.9	250
7436181	1000	7.9	300

#### Coated Stainless Steel Cable Tie

RS Part No	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
5474327	150	4.6	50
5474333	360	4.6	100
5474349	250	4.6	150
5474355	200	7.9	50
5474377	360	7.9	100
5474383	520	7.9	150