

## 特点

- 扁平封装
- 10 分钟内快速组装
- 24 种不同的尺寸和配置
- 金属设备
- 开槽支架、用于安装印刷电路板或底板

# RS Pro 钢项目盒、279 x 305 x 131mm

RS 号： 754-600



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

这里介绍我们值得信赖且可靠的自有品牌 RS Pro 钢制电子外壳、一系列高标准 Durable 多用途钢制外壳、特别适用于盛放电气元件。这些多用途外壳由高级冷轧钢制成、铝制前面板和后面板为电子产品提供坚固的保护外壳。盒子采用粉末涂层表面处理、在预处理 5 级磷酸铁之前、可提供极佳的耐腐蚀性、同时保持美观。

### 一般规格

主体材料	冷轧钢
颜色	黑色
通风	是的
提携手柄	否
表面	粉末涂层

### 机械规格

外部长度	279 mm
外部宽度	305 mm
外部高度	131 mm
外部尺寸	279 x 305 x 131mm

### 认证

声明	
符合标准	符合美国标准的（符合美国标准的）（符合美国标准的）（ D610 ）、 B117 符合 rohs 标准、 IEC297

Item	Description	Material	Qty.
1	TOP BOTTOM COVER	SPCC-SD 0.90 mm.	2
2	SIDE FRAME	SPCC-SD 0.90 mm.	2
3	FRONT-REAR PANEL	AL.1100 1.20 mm.	2
4	RUBBER FOOT	RUBBER	4
5	UMBRELLA PHILIPS SCREW M4-8	STEEL	4

