

特点

- 欧式 2 引脚插头
- 通用电源电缆
(H03VV - f)
- 完全模制连接器
- 可靠的集成应力消除
- 通用 C7 连接器

RS Pro 电缆、 C7 、 iec 至 cee 7/16 、 欧式插头、 2.5 a 、 250 v

RS 号: 321-203



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

这款电源电缆由 RS PRO 倾情奉送，一端与直向 C7 插座端接，另一端与 XV1 型欧式插头端接。通常称为盒式或计算器式插座、双引脚 C7 插座可用于各种小型或便携式电器。有时称为 C 型欧式插头，可在大多数欧洲国家/地区使用（不包括英国和爱尔兰）。该电缆为欧式通用电源电缆，长 1.5 m，直径 0.75 mm。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

连接器 a	C7, IEC
接头 b	CEE 7/16, 欧式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	c 型-欧式插头
电源插座类型	c 型-欧式插头
连接器 b 型	cee 7/16
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	2.5A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	1.5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	vd; asta ; sev; semko; demko; nemko; fimko; lcie Kema ; imq; ove ; cemec BSI EN60320



	C3	C4		C13	C14
	C5	C6		C15	C16
	C7	C8		C19	C20