


特点

- 低成本
- 优异的绝缘性能
- 柔性
- 稳定、坚固且
Durable
- 防油性

RS Pro 1.5 mm² 电源电缆、黑色聚氯乙烯 pvc 护套 100m 、 16 a 300 v 、 500 v 、 3183Y H05VV 至 f

RS 号: 775-6123



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 高品质中等负荷 H05VV-F 协调柔性市电电缆，采用 PVC 绝缘和 PVC 护套。这款柔性电缆的额定电压为 300 V 至 500 V，设计用于中等负荷的家庭和轻工业电器

一般规格

类型	3183Y
协调代码	H05VV-F
护套材料	聚氯乙烯 pvc
护套颜色	黑色
应用	计算机和办公设备、烤面包机等厨房用具、吸尘器和洗衣机等家用电器、收音机和音乐中心、台灯和落地灯、电吹风、电烹饪或加热装置

电气规格

额定电流	16A
额定电压	300 V, 500 V
绝缘材料	pvc
导线材料	铜
导线电阻	13.3 Ω/km

机械规格

长度	100m
横截面积	1.5mm ²
美国线规	15AWG
外径	7.99mm
内核数	3
导线绞合类型	绞合

操作环境规格

工作温度范围:	+5°C 至 70°C
最低工作温度	+5°C
最高工作温度	+70°C

认证

合规性 / 认证	ce / rohs
符合标准	BS EN 50525-2-11 (之前的 BS 6500)、BASEC 认证、BS EN/IEC 60332-1-2



