

## 特点

- 氮化钛涂层（锡）
- 更长的轴长度
- 直角切割尖端
- 118° 切割角度
- 提供 0.25 mm – 20mm 的尺寸

## RS Pro 麻花钻头、6mm x 93mm

RS 库存号： 213-203



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

高速氮化钛涂层机用钻头适用于各种作业和材料，与其他标准钻头相比，钻杆较长，可用于手动和机械钻头。机用钻头具有直角切割尖端， $118^\circ$  切割角，适用于金属、木材和塑料以及其他各种材料钻孔。

## 一般规格

钻头类型	麻花钻头
类型	扭转
材料	高速钢
表面	氮化钛涂层（锡）
钻孔应用	金属、木材、塑料

## 机械规格

总长度	86mm
点角度	$118^\circ$
直径	5mm

## 认证

合规性 / 认证	BS D
----------	------



Stock Number	Diameter (mm)	Cutting Length (mm)	Overall Length (mm)
213-887	1.0	12	34
213-900	1.1	14	36
213-310	1.2	16	38
213-893	1.3	16	38
213-376	1.4	18	40
213-871	1.5	18	40
213-859	1.6	20	43
213-433	1.7	20	43
213-865	1.8	22	46
213-972	1.9	22	46
213-916	2.0	24	49
213-966	2.1	24	49
213-950	2.2	27	53
213-944	2.3	27	53
213-938	2.4	30	57
213-922	2.5	30	57
213-843	2.6	30	57
213-764	2.7	33	61
213-758	2.8	33	61
213-427	2.9	33	61
213-411	3.0	33	61
213-382	3.1	36	65
213-405	3.2	36	65
213-398	3.3	36	65
213-742	3.4	39	70
213-304	3.5	39	70
213-720	3.6	39	70
213-714	3.7	39	70
213-736	3.8	43	75
213-837	3.9	43	75
213-821	4.0	43	75
213-770	4.1	43	75
213-809	4.2	43	75
213-815	4.3	47	80
213-792	4.4	47	80
214-177	4.5	47	80
213-786	4.6	47	80
214-161	4.7	47	80

Stock Number	Diameter (mm)	Cutting Length (mm)	Overall Length (mm)
213-225	4.8	52	86
213-219	4.9	52	86
213-203	5.0	52	86
213-196	5.1	52	86
213-180	5.2	52	86
213-174	5.3	52	86
213-231	5.4	57	93
213-281	5.5	57	93
213-297	5.6	57	93
213-275	5.7	57	93
213-269	5.8	57	93
213-253	5.9	57	93
213-635	6.0	57	93
213-247	6.1	63	101
214-155	6.2	63	101
213-629	6.3	63	101
214-149	6.4	63	101
213-613	6.5	63	101
214-133	6.6	63	101
213-607	6.8	69	109
214-183	6.9	69	109
214-240	7.0	69	109
214-212	7.2	69	109
214-199	7.5	69	109
214-010	7.9	75	117
214-004	8.0	75	117
213-691	8.5	75	117
214-048	9.0	81	125
214-076	9.5	81	125
213-499	10.0	87	133
214-054	10.2	87	133
213-326	10.5	87	133
213-461	11.0	94	142
213-506	11.5	94	142
213-534	12.0	101	151
213-540	13.0	101	151