

特点

- A2 不锈钢
- 六角凹头带帽凹头螺钉
- 以聚丙烯箱供货、带铰接 LID

431 件装不锈钢螺钉 / 螺栓套件、 M10 、 M12 、 M6 、 M8

RS 号: 225-3341



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这套由深受 RS Pro 品牌提供的高质量一字盘和平头机用螺钉特别适用于多种应用。此套件还包括用于盘头螺钉的相应尺寸的垫圈和螺母。

一般规格

件数	431
螺钉 / 螺栓类型	凹头螺钉
头部形状	六角套筒盖
驱动器类型	插槽
套件内装物品	M10、M12、M6、M8 螺钉
应用	木工、建筑和屋顶、diy 应用、机械应用

机械规格

螺钉 / 螺栓长度	12mm 至 60mm
螺纹尺寸	M10, M12, M6, M8
材料	不锈钢
不锈钢类型	A2 304
表面	普通
螺钉 / 螺栓最长	60mm
螺钉 / 螺栓长度最短	12mm

Kit Contents										
Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty
M6	12	40	16	30	20	65	25	55	40	50
M8	16	20	20	20	25	25	30	25	-	-
M10	20	20	30	20	40	20	60	15	-	-
M12	20	10	40	10	60	6	-	-	-	-