

特点

- 工业标准对称导轨
- 镀锌和无色钝化钢
- 开槽和不开槽型号
- 长度为 0.5m、1m 或 2m
- 符合 EN5022 和 din 46277-3

RS Pro din 导轨、500mm x 35mm x 15mm

RS 号: 467-438



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由深受信赖的 RS PRO 品牌提供的精选 TS-35 深型 DIN 导轨坚固耐用，可用于安装各种电气和工业设备。TS-35 导轨也被称作“顶帽”，由冷轧钢制成，然后经过镀锌和无色钝化处理。由于其强度和防腐蚀特性，这可为普通应用提供一种简单的解决方案。提供各种长度以及开槽或不开槽（穿孔）型材，以便于安装和布线。

一般规格

兼容性	深顶帽 TOP DDD
din 导轨类型	一字
应用	大型 plc、变压器和电源、驱动器、自动化和控制设备、接触器、过载和继电器、断路器和 rcbo、计时器和开关、液压组件

机械规格

材料	钢
长度	500mm
宽度	35mm
高度	15mm

认证

欧洲安全标准	EN5022
--------	--------

