

特点

- 耐热
- 易于使用且快速安装
- 提供黑色和本色
- 适用于多种用途

RS PRO 黑色尼龙热稳定电 缆扎带， 160 mm x 4.8 mm

RS 库存号： 811-1583



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 热稳定电缆扎带由尼龙 66 (也称为尼龙 6.6) 制成，设计用于高达 105°C 的高温应用。这些电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线，是一种一体式自锁紧固件。它们的功能与带子一样，可保持电缆的整洁，有多种尺寸可供选择。

一般规格


| | |
|--------|--------------------------------|
| 类型 | 热稳定 |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料 | 尼龙 66 |
| 应用 | 将电线捆绑在一起 / ，应用于汽车工业，运输，航空工业等行业 |
| 耐受 | 热 |
| 最高工作温度 | 105°C |
| 火灾行为 | 阻燃 |
| 数量 | 100 |

机械规格

| | |
|---------|--------|
| 长度 | 160mm |
| 宽度 | 4.8mm |
| 拉伸强度 | 215.6N |
| 最大捆绑包强度 | 39mm |

认证

| | |
|------|------------|
| 符合标准 | ul 94V - 2 |
|------|------------|



| RS Article No | SIZE | Max. Bundle Dia. | Min Loop Tensile Strength | | COLOR | Packsize |
|---------------|----------|------------------|---------------------------|-----|-------|----------|
| | | | lbs | kgs | | |
| 8111571 | 203x2.5 | 55 | 18 | 8 | Black | 100 |
| 8111574 | 142x2.5 | 35 | 18 | 8 | | |
| 8111577 | 100x2.5 | 22 | 18 | 8 | | |
| 8111580 | 150x3.6 | 36 | 40 | 18 | | |
| 8111583 | 160x4.8 | 39 | 50 | 22 | | |
| 8111587 | 180x3.6 | 46 | 40 | 18 | | |
| 8111593 | 265x3.6 | 73 | 40 | 18 | | |
| 8111596 | 203x3.6 | 52 | 40 | 18 | | |
| 8111599 | 292x3.6 | 82 | 40 | 18 | | |
| 8111603 | 203x4.6 | 52 | 50 | 22 | | |
| 8111606 | 550x12.7 | 159 | 250 | 114 | | |