

特点

- 阻燃
- 高拉伸强度
- 自锁设计
- 可通过手动或工具拧紧

RS PRO 金属 316 不锈钢滚珠电缆扎带， 360mm x 4.6 mm

RS 库存号： 159-5329



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

当尼龙 66 电缆扎带不适用时，例如在恶劣环境或较热的地方，此 RS PRO 不锈钢电缆扎带会是理想的选择。这些电缆扎带采用自锁式滚珠设计，安装起来快捷简单。滚珠电缆扎带有一个锁紧滚珠轴承，该轴承夹紧扣带并在它拉紧时锁定扣子。

一般规格

类型	滚珠
颜色	金属
材料	316 不锈钢
应用	行业，例如 石油和天然气 海洋 化学品 维护 汽车
耐受	磨损，腐蚀，辐射，风化和极端温度。
防紫外线	是的
最低工作温度	-80°C
最高工作温度	+538°C
火灾行为	阻燃
数量	100

机械规格

长度	360 mm
宽度	4.6mm
拉伸强度	436.1N
最大捆绑包强度	100mm

认证



符合标准

IEC 62275 (2006), UL-1565



Datasheet

Non-Releasable Stainless Steel Cable Tie

RS Part No.	Length mm	Width mm	Max Bundle Dia
1595329	360	4.6	100
1595313	200	7.9	50
1595357	150	4.6	50
1595335	360	7.9	100
5474305	520	4.6	150
5474311	520	7.9	150
7436162	680	4.6	200
7436166	380	7.9	200
7436172	1000	4.6	300
7436178	840	7.9	250
7436181	1000	7.9	300