

## 特点

- 阻抗为 50 欧姆
- 螺钉连接
- 超微型 a 型连接器
- 此系列提供各种电缆长度。

## RS Pro $\Omega$ 、 50 m<sup>2</sup>

RS 号: 5260308



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

深受信赖的 RS Pro pro 推出一系列高质量同轴电缆。这些柔性电缆由工业标准组件制成、设计用于长距离传输信号、易于安装。

此系列提供各种电缆长度。1M ( [5260308](#) )、322mm ( [5260392](#) )、520mm ( [5260409](#) )、500mm ( [5260437](#) )、255mm ( [5260487](#) )、1M ( [5260314](#) )、255mm ( [5260493](#) )

## 一般规格

同轴类型	RG174
连接器 a	插入式 SMA
接头 b	插入式 SMA
端接/末端接	端接
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络 ( internet ) 连接、将卫星信号馈送至电视。

## 电气规格

特性阻抗	50 Ω
------	------

## 机械规格

长度	1m
电缆形状	同轴

项目	材料
绝缘	聚四氟乙烯

## 操作环境规格

工作温度范围:	-40°C 至 85°C
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	MIL-STD-348A

