



简体中文

数据表

库存号: 161-1530

RS Pro 万用表熔丝 500mA 1000V



产品详细信息

RS Pro 备用熔丝，用于熔丝测试引线和附件

每包 3 个备用熔丝，用于 RS Pro GS38 熔丝测试引线和熔丝附件。高断开容量额定电流 500 mA，带 50 kA 断裂电流。

尺寸: 6.3mm x 32mm

用于熔丝测试引线备用熔丝（包括 RS 套件）: -

204-583、204-599、125-3731、125-3732、125-3734、212-966 和 731-5273

规格

电压:

1000 伏交流和直流

额定电流:

500 mA

安全类别电压: 安全类

1000V IV 类

别级别:

最低工作温度: 最高工作温度:

+70°C