

## 特点

- 硬硫化红色绝缘纤维垫圈
- 可延展、提供良好的密封性能
- 特别适用于管道、电气绝缘、汽车使用、玻璃装配、照明、航海使用
- 耐海水腐蚀、石油衍生物、油、有机溶剂、日光和磨损

## m3 普通硫化光纤丝锥垫圈、厚度 0.5mm

RS 号: 526-350



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 硬硫化红色绝缘纤维垫圈、特别适用于 iso 公制和英制 ba 紧固件。水龙头垫圈是一个薄盘、中间有一个孔、设计用于平整表面、以便紧固件可以牢固地固定到表面。它们可由各种材料制成、如橡胶、尼龙、陶瓷、这些 RS Pro 由硫化纤维制成

垫圈选项包括以下尺寸：

[289-073](#) - 5 . 5

[526-350](#) - M3

[526-366](#) - M4

[526-372](#) - M5

[526-388](#) - M6

[530-258](#) - M8

[530-264](#) - M10

[530-270](#) - M12

## 一般规格

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 用于螺钉 / 螺栓尺寸 | M3                      |
| 材料          | 硫化                      |
| 表面          | 普通                      |
| 应用          | 电气绝缘；汽车使用；玻璃；照明；航海使用；管道 |
| 颜色          | 自然                      |


## 机械规格

|    |        |
|----|--------|
| 外径 | 7mm    |
| 内径 | 3.2mm  |
| 厚度 | 0.5mm  |
| 重量 | 0.01kg |

## 认证

合规性 / 认证

ce / ur / cur



|           |             |            |            |            |             |            |            |            |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>d1</b> | <b>M2.5</b> | <b>M3</b>  | <b>M4</b>  | <b>M5</b>  | <b>M6</b>   | <b>M8</b>  | <b>M10</b> | <b>M12</b> |
| <b>d2</b> | <b>6</b>    | <b>7</b>   | <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>12.5</b> | <b>17</b>  | <b>21</b>  | <b>24</b>  |
| <b>s</b>  | <b>0.5</b>  | <b>0.5</b> | <b>0.8</b> | <b>0.8</b> | <b>0.8</b>  | <b>1.5</b> | <b>1.5</b> | <b>1.5</b> |