

## 特点

- 计划柄
- 多种长度
- **hss** 确保性能和安全
- 特别适用于一般车间和维护用途

## RS Pro 麻花钻头、16.5mm x 156mm

RS 库存号: 213-045



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这一系列机用钻头由 RS PRO 提供，适用于高速金属、木材和塑料钻孔。这些附件被设计用作麻花钻头，能够保证卓越性能，将成为您应用中的得力助手。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

钻头类型	麻花钻头
类型	扭转
材料	高速钢 M2
钻孔应用	建筑、电气或砖石应用

## 机械规格

总长度	86mm
点角度	118°
直径	5mm
槽长	52mm

## 认证

合规性 / 认证	DIN338
----------	--------



RS Stock No.	Diameter(mm)	Overall Length (mm)	Flute Length (mm)
<a href="#">212-991</a>	1.0	34	12
<a href="#">212-985</a>	1.5	40	18
<a href="#">212-979</a>	2.0	49	24
<a href="#">213-089</a>	2.5	57	30
<a href="#">212-963</a>	3.0	61	33
<a href="#">212-957</a>	3.3	65	36
<a href="#">213-073</a>	3.5	70	39
<a href="#">213-067</a>	4.0	75	43
<a href="#">213-051</a>	4.2	75	43
<a href="#">213-023</a>	4.5	80	47
<a href="#">213-045</a>	5.0	86	52
<a href="#">213-039</a>	5.5	93	57
<a href="#">213-095</a>	6.0	93	57
<a href="#">213-168</a>	6.5	101	63
<a href="#">213-146</a>	7.0	109	69
<a href="#">213-130</a>	7.5	109	69
<a href="#">213-124</a>	8.0	117	75
<a href="#">213-118</a>	8.5	117	75
<a href="#">213-102</a>	9.0	125	81
<a href="#">212-929</a>	10.0	133	87
<a href="#">212-913</a>	10.2	133	87
<a href="#">212-907</a>	10.5	133	87
<a href="#">212-884</a>	11.0	142	94
<a href="#">212-878</a>	12.0	151	101
<a href="#">212-935</a>	13.0	151	101