

特点

- 非绝缘铲形连接器
- 电线尺寸范围为 1 mm² 至 0.5 mm² , 16 AWG 至 14 AWG
- 长度为 20 mm
- 插片宽度 6.35 mm
- 插片厚度为 0.8 mm
- 公连接器
- 无罩
- 压接端接方法
- 黄铜触点, 镀锡

RS PRO 非绝缘铲形连接器, 6.35 x 0.8mm 插片尺寸, 0.5mm² Ω 至 1mm² Ω

RS 库存号: 488-1279



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 的此铲形连接器设计让您可以快速连接和断开，无需焊接。连接器适合 4.75 mm 插座。尼龙绝缘的锥形设计让您可以更轻松地将电线插入 Terminal。设计用于压接尺寸范围为 0.5 mm² (22 AWG) 至 1.5 mm² (16 AWG) 的电线端接，可形成可靠的机械强度接头。

一般规格

绝缘	非绝缘
性别	公头
方向	直向
有罩 / 无罩	无罩
终止方法	压接
连接器类型	插片
触点镀层	锡
触点材料	黄铜
颜色	灰色
应用	用于家用电器，如洗碗机和洗衣机

电气规格

额定电流	15A
------	-----


机械规格

最小电线尺寸	0.5mm ²
最大电线尺寸	1mm ²
制表符大小	6.35 x 0.8mm
最小电线尺寸 (awg)	16AWG
最大电线尺寸 (awg)	14AWG
标签厚度	0.8mm
制表符宽度	6.35mm
总长度	20mm

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------





Tolerance/ Item	NEMA TAB ("d2)	W _{±0.2}	F _{±0.3}	L _{±1.0}	B1 _{±0.5}	B2 _{±0.5}	H1 _{±0.5}	H2 _{±0.5}
Size	.032*250) (0.8*6.35)	6.3	8.0	20.0	3.0	4.8	3.2	4.5