

特点

- 平滑的塑料结构
- 易于插入 保护和保护
电缆和电线
- 提供一定程度的抗振
性

RS Pro pvc 22mm 圆形电缆垫圈、提供最大尺寸 直径为 18mm 的电缆

RS 库存号: 543-210



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

由深受 RS Pro 品牌提供的此电缆垫圈特别适用于平整电缆馈通孔的钻孔。开放式垫圈设计用于整齐快速地卡入到位。垫圈由 pvc 材料制成、比橡胶垫圈具有优势、因为它可提高摩擦、从而使布线更平稳。

543-197 - 4.0 mm
543-204 - 6.4 mm
543-210 - 9.5 mm
605-649 - 16 mm
605-655 - 18.5 mm

一般规格

垫圈类型	圆形
材料	橡胶
颜色	黑色
应用	电缆管理、用于将电缆穿过线槽或面板、固定电缆并防止电缆护套、办公桌到接线盒的潜在磨损

机械规格

最大面板厚度	1.6mm
面板孔直径	12.5mm
最大电缆直径	9.5mm



操作环境规格

工作温度范围:	-40°C 至 130°C
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+130°C

认证

符合标准

ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007



Dimensions

Stock Number	Mounting Hole (d2)	Panel Thickness (h)	d1	D	H	Material
543-197	6.4 (0.252")	1.6 (0.063")	4.0 (0.157")	9.5 (0.347")	6.3 (0.248")	PVC
543-204	9.5 (0.374")	1.6 (0.063")	6.4 (0.252")	14.2 (0.559")	5 (0.196")	PVC
543-210	12.5 (0.492")	1.6 (0.063")	9.5 (0.374")	17 (0.669")	7 (0.275")	PVC

Linear Tolerance

SIZE	(0)	(0.0)	(0.00)
0 - 10 mm	± 0.5	± 0.15	± 0.10
10 - 30 mm	± 0.5	± 0.20	± 0.15
30 - 50 mm	± 0.5	± 0.30	± 0.20
50 - 100 mm	± 0.8	± 0.50	± 0.25
100 - 200 mm	± 1.5	± 0.80	± 0.40
200 - 300 mm	± 2.0	± 1.20	± 0.80
300 - 500 mm	± 3.0	± 2.00	± 1.00
+ 500 mm	± 5.0	± 3.00	± 1.50