

特点

- 黑色结构
- 密封套管技术可保留轴承润滑剂
- 预期寿命长 (超过 50,000 小时)

**RS Pro , 24 V 直流, 直流轴流
风扇, 60 x 60 x 25mm ,
39.1m³ /h , 2.8W**

RS 库存号: 668-8827



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 直流密封套管轴流风扇为各种应用提供通用，紧凑且可靠的解决方案。密封套管技术是滚珠轴承风扇的经济型替代品、预期寿命比标准套管轴承风扇更长。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

气流	23CFM
风扇转速	4500rpm
静压	0.25in/H2O
噪音级别	33dB
曲线方向	向后
框架	除税前利润 UL94V - 0 塑料
叶轮	除税前利润 UL94V - 0 塑料
警报功能	否
ip 等级	IP44
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

电气规格

电动机	无刷直流、自动切断、自动重启、极性保护
交流或直流操作	dc
功耗	2.8W
电源电压	12V 直流
额定电压	12V 直流
最大电流	230mA
介电强度	500Vac / 分钟 < 1mA
绝缘电阻	引线和框架之间 10m 欧姆 (500VDC)

机械规格

尺寸	60 毫米 x 60 毫米 x 25 毫米
高度	60mm
宽度	60mm
深度	25mm
轴承类型	套管
重量	0.068Kg (0.15lbs)
预期寿命	40、000 小时 (40°C 时为 L10)

操作环境规格

工作温度	-10°C 至 70°C
存储温度	-40°C 至 70°C

认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------

轴流风扇

