

特点

- 自动重新启动
- 流畅高效的气流
- 无刷直流
- 极性保护

RS Pro v dc 、 dc 轴流风扇、 80 x 80 x 25mm 、 26cfm 、 960mW

RS 号: 541-5031



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro pro. s 提供的这款高性能滚珠轴承轴流风扇提供了经济实惠的冷却解决方案、同时不会影响质量或可靠性。该风扇具有坚固的塑料框架和叶轮、特别适用于需要通风和冷却的轻型应用。该风扇具有无刷直流电动机、可减少过热的可能性、同时提供高速高压输出。

一般规格

气流	28CFM
风扇转速	2000rpm
噪音级别	21dB
曲线方向	向后
框架	税前利润、 ULV94 - 0 热塑性
叶轮	税前利润、 ULV94 - 0 热塑性
警报功能	是的
应用	服务器机架、电气机柜和外壳；生产线、吊扇 / 通风台式计算机、电动机发动机（汽车中的散热器）、发电机、空气压缩机

电气规格

电动机	无刷直流、锁定转子保护、自动重启、极性保护
交流或直流操作	dc
功耗	960mW
电源电压	12V 直流
最大电流	90mA
绝缘电阻	500VDC 时最小 10M 欧姆

机械规格

尺寸	80mm x80mm x25mm
高度	80mm
宽度	80mm
深度	25mm
轴承类型	球形
预期寿命	60、000 小时 (L10)

操作环境规格


工作温度	-10°C 至 70°C
------	--------------

认证

合规性 / 认证	ul、ul、tuv、ce、UL94 - V0
----------	------------------------



Drawing(mm):



*Drawing for Dimensional Reference Only

RS Part Number	Orion Part Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (db)	Volts (DC)	Voltage Range	Current (Amps)	Lead Type
5415053	OD8025-12HB	3300	40	33	12	6~13.8	0.25	Wire
5415047	OD8025-12MB	2800	33	28	12	6~13.8	0.15	Wire
5415031	OD8025-12LB	2000	28	21	12	6~13.8	0.12	Wire
5415306	OD8025-24HB	3300	40	33	24	12~28	0.16	Wire
5415299	OD8025-24MB	2800	33	28	24	12~28	0.1	Wire
5415283	OD8025-24LB	2000	28	21	24	12~28	0.09	Wire

Data Tolerance +/- 10%