




2 对屏蔽工业电缆,100m

产品规格书

RS PRO 货号: 8124680



电缆外被印字: 2PR 24AWG MPOS CABLE 001M...100M

操作温度: -15~70°C

应用场合: 用于电器与电子设备的内部用线

额定电压: 交流 300V



结构:

导体: 镀锡铜

AWG: 24 导体截面积(mm²): 0.22

导体尺寸及数量: 7/0.20

绞合后导体直径. (mm): 0.60

绝缘: SR-PVC

平均厚度(mm): 0.25

绝缘直径.(±0.20mm): 1.10

对数: 2 对

PET: 有

地线:镀锡铜

导体尺寸及数量 7/0.20

单面铝箔(铝面向内)

外被: PVC

平均厚度(mm): 0.80

最薄点厚度(mm): 0.65

外被直径.(±0.30mm): 5.50

颜色:

绝缘颜色: 黑/红, 黑/白

外被颜色: 灰色 RAL7037

电性能:

最大导体直流电阻 @20°C (ohms/km): 95.8

特性阻抗(OHM): 77+/-10%(@1MHz)

电容(PF/M):98(Nom)

衰减(dB): 5.3dB/100m@1MHz