

特点

- 扳手整体硬化
- 15 件装球头 I 形扳手套件、具有各种扳手尺寸。
- 所有六角扳手均精密成型，提供小尺寸公差，确保精确匹配
- 镀铬表面
- 无干扰铰链盖，易于接触到每个扳手

RS Pro 六角扳手套件、I 形 1.27mm 球形端

RS 号： 542-3509



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro proh 六角扳手套件是一种方便的方法、可将不同 Allen 扳手尺寸保存在一个位置。随附便携式塑料支架、扳手便携、整齐有序、可随时用于任何任务。I 形扳手是 ARM、因此特别适用于深套件螺栓。它们还具有球形端、这使其更易于将摺边滑入接收插座。

一般规格

英制或公制	公制
件数	15
形状	L
六角扳手类型	球形端
材料	S2 钢
表面	镀铬
高度安全	否
设置内容	15 件装球形端 ARM 形内六角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
工作角度	25°

尺寸

六角扳手尺寸	
公制	英制
1.27mm	0.05in
1.5mm	0.05in
2.0mm	0.078in
2.5mm	0.098in
3mm	0.11in
3.5mm	0.13in
4mm	0.16in
4.5mm	0.18in
5mm	0.20in
5.5mm	0.22in
6mm	0.24in
7mm	0.28in
8mm	0.31in
9mm	0.35in
10mm	0.39in

认证

vde / 1000V 认证	否
----------------	---



