

特点

- 高质量 3 引脚英式电源插头
- 通用电源电缆、H05Z1Z1 - f
- iec 连接器具有直向、C13 型连接器、符合 EN60320 标准
- 提供 2 m 或 3 m 电缆长度

RS Pro 3M 电源电缆、缆线 C13 、 iec 到英式插头、 13 a

RS 号: 123-0957



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 为您倾情奉献，此电源线采用英式插头和 C13 插座。经常出现在水壶、笔记本电脑和其他小型电气设备中，这些电缆是优质的电源解决方案。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

连接器 a	C13, IEC
接头 b	英式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	cee 7/7.
电源插头类型	g 型-英国 BS1363
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	英式插头
火灾行为	低烟无卤 (lhz)
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐 (电视、卫星盒、路由器等) 工业机器和设备办公桌 (监控器、计算机、电话) 任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	13A
额定电压	60V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	3m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320

