

特点

- **PVC 绝缘电缆**，用于延长铂电阻温度计
- 适用于通用电缆，高柔性和防水
- 提供 **10**，**25** 和 **50** 米卷长度
- 可用于扩展 **2**，**3** 或 **4** 线 RTD 配置

RS Pro 电缆、k 型、25m

RS 库存号: 290-4954



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

深受信赖的 RS Pro pro 提供一系列高质量和超值热电偶延长电缆。这些延长线按照工业标准制造、是延长温度探头和提供读数的仪器之间距离的出色解决方案。

一般规格

热电偶类型	rtd
屏蔽 / 未屏蔽	屏蔽
绝缘材料	pvc
电缆形状	Multicore
绞线数	7
内核数	4 芯
应用	医疗 - 研究 dna 和皮下插入以检测肿瘤；车辆诊断 - 用于监测和调整因素、如电池健康状况、排气读数、火花塞功能和制动性能；锅炉、加热传感器和烤箱中的温度读数；食品温度计、工业探头和传感器

机械规格

长度	25m
芯线束	7/0.2mm
绞线尺寸	0.2mm
部分	0.219mm ²

操作环境规格

Ø 内部:

热电偶和延长线



最低工作温度	-10°C
最高工作温度	105°C

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



Type	Conductors	mm ²	Cores (4 core)	Screen	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
RTD	7/0.2mm	0.219	2x Red/2x White	Yes	Black	10 metres	70644772	492-9753
RTD	7/0.2mm	0.219	2x Red/2x White	Yes	Black	25 metres	70642884	290-4954
RTD	7/0.2mm	0.219	2x Red/2x White	Yes	Black	50 metres	70646179	611-8129

Ø 内部:

热电偶和延长线

